



KR700PE

Rijgklem 70 mm² aarde, schroef

Technische karakteristieken

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	85 mm
Diepte	85 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Materiaal

Kleur	Geel/groen
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	16 - 70 mm ²
Doorsnede stijve geleider	16 - 95 mm ²

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja