



KR700PE

Schutzleiterklemme 70mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Abmessungen

Höhe 75 mm

Breite 85 mm

Tiefe 85 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Werkstoff

Farbe Gelbgrün

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 16 - 70 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 - 95 mm²

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja