



KR700PE

**Rijgklem 70 mm<sup>2</sup> aarde, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	0 W
----------------------------------	-----

**Afmetingen**

Hoogte	75 mm
Breedte	85 mm
Diepte	85 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Materiaal**

Kleur	Geel/groen
Materiaal	Thermoplast

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	16 - 70 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 - 95 mm <sup>2</sup>

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja