




KR700PE

Klema za uzemljenje 70mm², žutozelena

Tehničke karakteristike

Snaga

Rasipanje snage pri IN	0 W
------------------------	-----

Dimenzije

Visina	75 mm
Širina	85 mm
Dubina	85 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Materijali

Boja	Žutozelena
Materijal	Termoplastika

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	16 - 70 mm ²
Presjek krutog provodnika	16 - 95 mm ²

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da