



KR025B10

Doorverbindingsbrug 2,5 mm², 10-voudig, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 32 A

Materiaal

Kleur Geel

Afmetingen

Hoogte 49,9 mm

Breedte 7 mm

Diepte 18 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja