



KR025SB

Contact de pontage, horizontal, 2,5mm<sup>2</sup>, 2x, connection sans vis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 24 A

#### Matière

Couleur Orange

#### Dimensions

Hauteur 2.8 mm

Largeur 7.9 mm

Profondeur 24.7 mm

#### Equipement

Type de connexion/prise transversale Raccordement à fiche

#### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui