



KR025SB10

Contact de pontage, horizontal, 2,5mm², 10x, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

Matière

Couleur	Orange
---------	--------

Dimensions

Hauteur	2.8 mm
Largeur	48.7 mm
Profondeur	24.7 mm

Equipement

Type de connexion/prise transversale	Raccordement à fiche
--------------------------------------	----------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui