



KR025SB10

Doorverbindingsbrug 2,5 mm², 10-voudig, veerklem

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 24 A

Materiaal

Kleur Oranje

Afmetingen

Hoogte 2,8 mm

Breedte 48,7 mm

Diepte 24,7 mm

Samenstelling

Type steker kruiskoppeling Steekaansluiting

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja