



KR025SL

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V/24A, SNAP-IN

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	24 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	59 mm
Breite	5.1 mm
Tiefe	38 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²

Werkstoff

Farbe	Beige
Werkstoff	Thermoplast

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja