



KR025SL

Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, SNAP-IN

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	59 mm
Largeur	5.1 mm
Profondeur	38 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm ²

Matière

Couleur	Beige
Matière	Thermoplastique

Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement à fiche
---------------------------	----------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui