



KR025SLM

Samozacisk szeregowy fazowy 2,5mm², 4-krotny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 22 A

Wymiary

Wysokość 95 mm

Szerokość 5,1 mm

Głębokość 52 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 2.5 mm²

Materiały

Kolor Beżowy

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak