



KR025SN

### Borne de passage-neutre, 2,5mm<sup>2</sup>, 800V/24A, SNAP-IN

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 24 A |
|-------------------------|------|

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 59 mm  |
| Largeur    | 5.1 mm |
| Profondeur | 38 mm  |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

##### Raccordement

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

##### Matière

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Couleur | Bleu            |
| Matière | Thermoplastique |

##### Connectivité

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise | Raccordement à fiche |
|---------------------------|----------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |