



KR02I3

Borne d'installation, 1x passage N /1x passage L /1 x PE, 4mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,77 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	48 mm
Largeur	6,1 mm
Profondeur	84,5 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 4 mm ²

Matières

Couleur	Beige
Matière	Thermoplastique

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui