



KR02I3

Dreileiterklemme 4mm<sup>2</sup>, 1xDurchgang N, 1xDurchgang L, 1xPE, Schraubtechnik

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 24 A

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0,77 W

**Abmessungen**

Höhe 48 mm

Breite 6,1 mm

Tiefe 84,5 mm

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Werkstoff**

Farbe Beige

Werkstoff Thermoplast

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja