



KR02I3

**Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE, 2,5mm<sup>2</sup>**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 24 A

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0,77 W

**Wymiary**

Wysokość 48 mm

Szerokość 6,1 mm

Głębokość 84,5 mm

**Łączność**

Typ połączenia Zacisk śrubowy

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Materiały**

Kolor Beżowy

Materiał Tworzywo termoplastyczne

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak