



KR02I3

Klema trospratna, N prolaz, L prolaz, PE zaštitni vodič, 4mm², na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	24 A
----------------	------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,77 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Visina	48 mm
--------	-------

Širina	6,1 mm
--------	--------

Dubina	84,5 mm
--------	---------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 4 mm ²
-----------------------------	-------------------------

Presjek krutog provodnika	0.5 - 4 mm ²
---------------------------	-------------------------

Materijali

Boja	Bež
------	-----

Materijal	Termoplastika
-----------	---------------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----