



KR02I3

**ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ ΤΡΙΠΛΗ 4MM2 L+N+PE 32A**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 24 A

**Ισχύς**

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In 0,77 W

**Διαστάσεις**

Ύψος 48 mm

Πλάτος 6,1 mm

Βάθος 84,5 mm

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Υλικά**

Χρώμα Μπεζ

Υλικό Θερμοπλαστικό

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι