



KR02I3

Клема 3-провідна 4мм²

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	24 A
-------------------	------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,77 W
--	--------

Розміри

Висота	48 mm
Ширина	6,1 mm
Глибина	84,5 mm

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
---------------	----------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 4 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 4 mm ²

Матеріали

Colour	Бежевий
Матеріал	Термопластик

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так