



KR02I4

Borne d'installation, 1xN-sectionnement /1x passage L/ 1x terre,4mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 24 A |
|-------------------------|------|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0,77 W |
|-----------------------------------|--------|

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 48 mm |
| Largeur | 6,1 mm |
| Profondeur | 90 mm |

Connectivité

| | |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|

Raccordement

| | |
|---|-------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 4 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.5 - 4 mm ² |

Matières

| | |
|---------|-----------------|
| Couleur | Beige |
| Matière | Thermoplastique |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |