



KR02I4

Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbinding

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,77 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	48 mm
Breedte	6,1 mm
Diepte	90 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Beige
Materiaal	Thermoplast

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja