



KR02I5

Dreileiterklemme 4mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang L, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	24 A
-----------	------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,77 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	48 mm
Breite	6,1 mm
Tiefe	90 mm

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 4 mm ²

Werkstoff

Farbe	Beige
Werkstoff	Thermoplast

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja