



KR02SH

Dreileiterklemme 2,5mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L,1xPE,Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 24 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0,77 W

Abmessungen

Höhe 103 mm

Breite 5,1 mm

Tiefe 50,1 mm

Konnektivität

Anschlussart Steckverbindung

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm²

Werkstoff

Farbe Beige

Werkstoff Thermoplast

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja