



KR02SI4

Borne d'installation, 1xN-sectionnement/1x passage-phase /1x PE, 2,5mm²,sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,77 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	103 mm
Largeur	5,1 mm
Profondeur	50,1 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Fiche de raccordement
----------------------------	-----------------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 4 mm ²

Matières

Couleur	Beige
Matière	Thermoplastique

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui