



KR02SI4

Samozacisk piętrowy potrójny przelotowy Ph/N/PE 2,5mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 24 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0,77 W

Wymiary

Wysokość 103 mm

Szerokość 5,1 mm

Głębokość 50,1 mm

Łączność

Typ połączenia Połączenie wciskane

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 4 mm²

Materiały

Kolor Beżowy

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak