



KR02SI5

Borne d'installation, 1x passage-phase/1x passage-phase, 2,5mm<sup>2</sup>, sans vis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,77 W
-----------------------------------	--------

#### Dimensions

Hauteur	103 mm
Largeur	5,1 mm
Profondeur	50,1 mm

#### Connectivité

Type de connection / prise	Fiche de raccordement
----------------------------	-----------------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Matières

Couleur	Beige
Matière	Thermoplastique

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui