



KR02SIN

Zacisk szyny szeregowej N, 16mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 76 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2,43 W

Wymiary

Wysokość 91,15 mm

Szerokość 12 mm

Głębokość 52,9 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 16 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 16 mm²

Materiały

Kolor Niebieski

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak