



KR040B

**Doorverbindingsbrug 4 mm<sup>2</sup>, 2-voudig, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 41 A

**Materiaal**

Kleur Geel

**Afmetingen**

Hoogte 7,6 mm

Breedte 10,6 mm

Diepte 18 mm

**Samenstelling**

Type steker kruiskoppeling Verticale verbinder

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja