



KR040B

**ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR040xx 2x4mm<sup>2</sup>**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 41 A

**Υλικά**

Χρώμα Κίτρινο

**Διαστάσεις**

Ύψος 7,6 mm

Πλάτος 10,6 mm

Βάθος 18 mm

**Εξοπλισμός**

Τύπος σύνδεσης διακλάδωσης Κάθετος σύνδεσμος

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι