



KR040B10

Doorverbindingsbrug 4 mm², 10-voudig, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 41 A

Materiaal

Kleur Geel

Afmetingen

Hoogte 59,4 mm

Breedte 10,6 mm

Diepte 18 mm

Samenstelling

Type steker kruiskoppeling Verticale verbinder

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja