



KR040SB

**Contact de pontage, horizontal, 4mm<sup>2</sup>, 2x, connection sans vis**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 32 A

#### Matière

Couleur Orange

#### Dimensions

Hauteur 2.8 mm

Largeur 9.9 mm

Profondeur 27.95 mm

#### Equipement

Type de connexion/prise transversale Raccordement à fiche

#### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui