



KR040SB

**Doorverbindingsbrug 4 mm<sup>2</sup>, 2-voudig, veerklem**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 32 A

**Materiaal**

Kleur Oranje

**Afmetingen**

Hoogte 2,8 mm

Breedte 9,9 mm

Diepte 27,95 mm

**Samenstelling**

Type steker kruiskoppeling Steekaansluiting

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja