



KR040SB10

Contact de pontage, horizontal, 4mm², 10x, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 32 A

Matières

Couleur Orange

Dimensions

Hauteur 2,8 mm

Largeur 58,7 mm

Profondeur 27,95 mm

Equipement

Type de connecteur/prise transversale Fiche

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui