



KR040SB10

Doorverbindingsbrug 4 mm<sup>2</sup>, 10-voudig, veerklem

Technische eigenschappen

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 32 A

**Materiaal**

Kleur Oranje

**Afmetingen**

Hoogte 2,8 mm

Breedte 58,7 mm

Diepte 27,95 mm

**Samenstelling**

Type steker kruiskoppeling Steekaansluiting

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja