



KR040SL

**Durchgangsklemme 4mm<sup>2</sup>-Phase, 1000V/32A, SNAP-IN**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 32 A |
|-----------|------|

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 62 mm   |
| Breite | 6,1 mm  |
| Tiefe  | 41,5 mm |

**Installation, Montage**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

**Anschluss**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1 - 4 mm <sup>2</sup>    |

**Werkstoff**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Farbe     | Beige       |
| Werkstoff | Thermoplast |

**Konnektivität**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Anschlussart | Steckanschluss |
|--------------|----------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |