



KR040SL

Durchgangsklemme 4mm²-Phase, 1000V/32A, SNAP-IN

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	62 mm
Breite	6.1 mm
Tiefe	41.5 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4 mm ²

Werkstoff

Farbe	Beige
Werkstoff	Thermoplast

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja