



KR040SL

**Durchgangsklemme 4mm<sup>2</sup>-Phase, 1000V/32A, SNAP-IN**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	32 A
-----------	------

**Abmessungen**

Höhe	62 mm
Breite	6,1 mm
Tiefe	41,5 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4 mm <sup>2</sup>

**Werkstoff**

Farbe	Beige
Werkstoff	Thermoplast

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja