



KR040SL

Samozacisk szeregowy fazowy 4mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 32 A

Wymiary

Wysokość 62 mm

Szerokość 6,1 mm

Głębokość 41,5 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.75 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 4 mm²

Materiały

Kolor Beżowy

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak