



KR040SL

Rijgklem 4 mm² fase, 1000V/32A, SNAP-IN

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	62 mm
Breedte	6,1 mm
Diepte	41,5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Beige
Materiaal	Thermoplast

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja