



KR040SN

Borne de passage-neutre, 4mm², 1000V/32A, SNAP-IN

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	62 mm
Largeur	6,1 mm
Profondeur	41,5 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²

Matières

Couleur	Bleu
Matière	Thermoplastique

Connectivité

Type de connection / prise	Fiche
----------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui