



KR040SN

Rijgklem 4 mm² nul, 1000V/32A, SNAP-IN

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	62 mm
Breedte	6,1 mm
Diepte	41,5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Blauw
Materiaal	Thermoplast

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
------------------------	------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja