



KR040SN

### Borne de passage-neutre, 4mm<sup>2</sup>, 1000V/32A, SNAP-IN

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Hauteur	62 mm
Largeur	6.1 mm
Profondeur	41.5 mm

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Matière

Couleur	Bleu
Matière	Thermoplastique

##### Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement à fiche
---------------------------	----------------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui