



KR040SPE

Schutzleiterklemme 4mm², SNAP-IN

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 62 mm |
| Breite | 41,5 mm |
| Tiefe | 41,5 mm |

Konnektivität

| | |
|--------------|----------------|
| Anschlussart | Steckanschluss |
|--------------|----------------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------|
| Farbe | Gelbgrün |
| Werkstoff | Thermoplast |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

Anschluss

| | |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 4 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1 - 4 mm ² |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |