



KR040SPE

### Samozacisk szeregowy PE 4mm<sup>2</sup>

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Wysokość	62 mm
Szerokość	41,5 mm
Głębokość	41,5 mm

##### Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
----------------	--------------------

##### Materiały

Kolor	Żółty zielony
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak