



KR04F5

Sicherungsklemme (5x20 Feinsicherung / G-Sicherung) 4mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	6,3 A
-----------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,02 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	50,7 mm
Breite	8 mm
Tiefe	42,5 mm

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 4 mm ²

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja