



KR04F5

Zacisk szeregowy z miejscem na bezpiecznik, 4mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 6,3 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1,02 W

Wymiary

Wysokość 50,7 mm

Szerokość 8 mm

Głębokość 42,5 mm

Łączność

Typ połączenia Połączenie śrubowe

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 4 mm²

Materiały

Kolor Czarny

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak