



KR04F5

Rijgklem G-zekering 5x20, 4 mm², schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6,3 A
-----------------	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,02 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	50,7 mm
Breedte	8 mm
Diepte	42,5 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Zwart
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja