



KR04F5

Klema sa 5x20mm osiguračem G karakteristike, 4mm², siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja I _n	6,3 A
-------------------------------	-------

Snaga

Rasipanje snage pri I _N	1,02 W
------------------------------------	--------

Dimenzije

Visina	50,7 mm
--------	---------

Širina	8 mm
--------	------

Dubina	42,5 mm
--------	---------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 4 mm ²
-----------------------------	-------------------------

Presjek krutog provodnika	0.5 - 4 mm ²
---------------------------	-------------------------

Materijali

Boja	Crna
------	------

Materijal	Termoplastika
-----------	---------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----