



KR04ND

**N-Trennklemme, Einspeiseklemme 4mm<sup>2</sup>, 400V/32A, Trennung über SaS, Schraubtechnik**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 32 A

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,02 W

**Abmessungen**

Höhe 60 mm

Breite 6,1 mm

Tiefe 46,5 mm

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

**Werkstoff**

Farbe Blau

Werkstoff Thermoplast

**Installation, Montage**

Montage auf Hutschiene

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja