



KR04ND

N-Trennklemme, Einspeiseklemme 4mm², 400V/32A, Trennung über SaS, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 32 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,02 W

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 6,1 mm

Tiefe 46,5 mm

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.13 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.13 - 4 mm²

Werkstoff

Farbe Blau

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Hutschiene

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja