




KR04ND

Klema za odvajanje nule, 4mm², plava

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja I _n	32 A
-------------------------------	------

Snaga

Rasipanje snage pri I _N	1,02 W
------------------------------------	--------

Dimenzije

Visina	60 mm
Širina	6,1 mm
Dubina	46,5 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.13 - 4 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.13 - 4 mm ²

Materijali

Boja	Plava
Materijal	Termoplastika

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da